



## Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	966272 6
GTIN	4003866404773
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

#### Norm:

EN 131.

### Teknisk beskrivning

Antal steg inklusive plattform	6
utvändig bredd längst ned	0,68 m
Norm	EN 131
Avläggsskål finns	ja
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
arbetshöjd ca.	3,55 m

plattformsbredd	380 mm
Handledare	2
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband
plattformsdjup	390 mm
plattformshöjd utan räcken	1,55 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
vikt	14 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege