

**Garant****Bänkskruvstycke, backbredd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967000 150
GTIN	4045197694102
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

**Öppnas bakåt.** Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**Lackering:**

Silvergrå.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	255 mm
Öppningsriktning	öppnas bakåt
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
vikt	52 kg
backbredd	150 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

---

**Tillbehör**

Reservbackar, par, slipade backbredd 150 mm	967045 150
Vridplatta separat backbredd 150 mm	967020 150
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Reservbackar, par, räfflade backbredd 150 mm	967040 150
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250