

**Garant****Skonhammare med gummiinsatser, svart, huvudets Ø / -material: 80Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752500 80G
GTIN	4045197992291
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

Skonhammare med rekyldämpning och löstagbara funktionsinsatser för användning som normal skonhammare. Stabilt tvådelat gjutgodshus av högkvalitativt seghärdat stål. Insatserna kan kombineras och är utbytbara. Med skaft av amerikansk hickory, lackerat.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 752530 och reservinsatser under nr 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivning**

huvudlängd med slag	175 mm
totallängd	500 mm
skaftlängd	400 mm
arbetsytans Ø på slagen	80 mm
vikt utan slag	1895 g
Färg	svart
Studsfri	ja
Insatser kan kombineras	ja

Produktslag

Hammare

**Tillbehör**

Hammarskaft av hickory för höljes-Ø 80 mm

752530 80

Nyloninsats, hård för skonhammare 80

752560 80

Gummiinsats, mjuk för skonhammare 80

752540 80