



Utskjutbar plattformstege, Antal steg inklusive plattform: 9



Beställningsdata

Ordernummer	966285 9
GTIN	4003866413270
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stor uppställningsyta 665×440 mm med räcke och knälist. Enkel höjdjustering enligt skjutstegprincipen.

Med utsvängbara utliggare. Enkelt flyttbar med hjälp av två rullar, även i uppbyggt tillstånd. Handledare och räcke fälls ut automatiskt vid uppbyggnaden.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

plattformdjup	665 mm
Antal steg inklusive plattform	9
Handledare	2
Norm	EN 131
längd stödben (inkörda)	0,81 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig

längd stödben (utkörda)	2,55 m
bredd stödben (utkörda)	2,2 m
bredd stödben (inkörda)	2,2 m
Knälist	ja
vikt	38,5 kg
plattformsbredd	440 mm
plattformshöjd utan räcke i steg	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Antal löprullar	2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege