



Utskjutbar plattformstege, Antal steg inklusive plattform: 12



Beställningsdata

Ordernummer	966285 12
GTIN	4003866413287
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stor uppställningsyta 665×440 mm med räcke och knälist. Enkel höjdjustering enligt skjutstegprincipen.

Med utsvängbara utliggare. Enkelt flyttbar med hjälp av två rullar, även i uppbyggt tillstånd. Handedare och räcke fälls ut automatiskt vid uppbyggnaden.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

Möjlig att gå på	Enkelsidig
Knälist	ja
längd stödben (utkörda)	2,5 m
Antal steg inklusive plattform	12
Antal löprullar	2
plattformshöjd utan räcke i steg	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m

Handledare	2
vikt	50 kg
plattformdjup	665 mm
bredd stödben (utkörda)	2,8 m
Norm	EN 131
bredd stödben (inkörda)	2,8 m
plattformbredd	440 mm
längd stödben (inkörda)	0,81 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege