



Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 10



Beställningsdata

Ordernummer	966272 10
GTIN	4003866404797
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	4,6 m
vikt	20 kg
plattformsdjup	390 mm
plattformsbredd	380 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband

Handledare	2
Antal steg inklusive plattform	10
plattformshöjd utan räcken	2,59 m
utvändig bredd längst ned	0,8 m
Norm	EN 131
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Avläggsskål finns	ja
Stolphöjd	73 mm
stegens längd	1,43 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege