



Plattformstrappa med hjul, steg på båda sidor, Antal steg inklusive plattform: 4



Beställningsdata

Ordernummer	966270 4
GTIN	4003866419821
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul Ø 125 mm (varav 2 med broms).

Norm:

DIN EN 131-7

OBS!:

- **Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.**
- **Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Antal svängbara hjul utan broms	2
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Lutning trappa	60 grad
Norm	DIN EN 131-7

plattformsbredd	600 mm
Antal steg inklusive plattform	4
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
vikt	36 kg
plattformshöjd utan räcken	0,96 m
bottenyta (djup)	1,79 m
med plattformsräcke	ja
Diameter för styrrullar	125 mm
bottenyta (bredd)	0,82 m
plattformsdjup	800 mm
Antal svängbara hjul med broms	2
Steg utförande	steget
Knälist	ja
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa