


**Garant****Grundhyllställ för pärmar med 2 stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990400 800
GTIN	4045197517760
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

**Lackering:**

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Hyllplan bredd	946 mm
För antal pärmar	20

antal hyllor	2
Maximal fältlast	900 kg
höjd	800 mm
Anslagslist	ja
Antal profilram	2
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1000 mm
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Bredd	1000 mm
Djup	325 mm
Hyllplanets djup	325 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Höjdinställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.
Produktslag	Pärmhyllställ

## Tillbehör

SkiljeväggsatsFemdelad	990450
Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar	990430