




Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 12



Beställningsdata

Ordernummer	966272 12
GTIN	4003866416356
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	5,1 m
plattformsdjup	390 mm
plattformshöjd utan räcken	3,11 m
Avläggsskål finns	ja
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband

Antal steg inklusive plattform	12
plattformsbredd	380 mm
utvändig bredd längst ned	0,86 m
Handledare	2
vikt	22 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Norm	EN 131
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege