



Plattformstrappa med hjul, steg på båda sidor, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 966270 5 |
| GTIN | 4003866419838 |
| Artikelklass | 96Z |

Beskrivning

Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul Ø 125 mm (varav 2 med broms).

Norm:

DIN EN 131-7

OBS!:

- **Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.**
- **Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|---------|
| plattformshöjd utan räcken | 1,2 m |
| plattformsbredd | 600 mm |
| Lutning trappa | 60 grad |
| Antal steg inklusive plattform | 5 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| plattformsdjup | 800 mm |
| vikt | 41 kg |
| Norm | DIN EN 131-7 |
| Möjlig att gå på | Dubbelsidig |
| bottenyta (djup) | 2,06 m |
| Antal svängbara hjul utan broms | 2 |
| Diameter för styrrullar | 125 mm |
| Antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 200 mm |
| med plattformsräcke | ja |
| bottenyta (bredd) | 0,87 m |
| Steg utförande | steget |
| Knälist | ja |
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg |
| Two-hands-free-princip | ja |
| Produktslag | Plattformstrappa |