



## Safemaster S trappstege, vikbar, Antal steg inklusive plattform: 5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 966275 5      |
| GTIN         | 4003866416752 |
| Artikelklass | 96Z           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt plattformstege med 80 mm djupa steg. Arbetsplattform (400 × 400 mm) med räcken på tre sidor och avläggsskål. Optimal stabilitet tack vare fast förbindning på båda sidorna.

**Norm:**  
**EN 131**

### Teknisk beskrivning

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Möjlig att gå på               | Enkelsidig |
| Knälist                        | nej        |
| Norm                           | EN 131     |
| Antal steg inklusive plattform | 5          |
| Stegpinne-/trappstegsdjup      | 80 mm      |
| Handledare                     | 2          |
| Avläggsskål finns              | ja         |
| vikt                           | 14,4 kg    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| plattformsbredd            | 400 mm                        |
| plattformshöjd utan räcken | 1,32 m                        |
| Isärglidningsskydd         | dubbelsidig, fast förbindning |
| plattformsdjup             | 400 mm                        |
| bottenyta (djup)           | 1,25 m                        |
| bottenyta (bredd)          | 0,68 m                        |
| Bärförmåga stegteknik      | 150 kg                        |
| Two-hands-free-princip     | ja                            |
| Safer Step                 | ja                            |
| Produktslag                | Plattformstege                |