

Garant**Bänkskruvstycke, backbredd: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967000 80
GTIN	4045197693877
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas bakåt
spännvidd	100 mm
vikt	6,5 kg
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
backbredd	80 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackar, par, slipade backbredd 80 mm	967045 80
Vridplatta separat backbredd 80 mm	967020 80
Reservbackar, par, räfflade backbredd 80 mm	967040 80
Underläggsplatta för skruvstycke	967330