



## Plattformstrappa med hjul, steg på båda sidor, Antal steg inklusive plattform: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	966270 6
GTIN	4003866419845
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul Ø 125 mm (varav 2 med broms).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### OBS!:

- **Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.**
- **Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.**

### Teknisk beskrivning

plattformsdjup	800 mm
Antal svängbara hjul med broms	2
Antal steg inklusive plattform	6
Möjlig att gå på	Dubbelsidig

plattformshöjd utan räcken	1,44 m
Norm	DIN EN 131-7
plattformsbredd	600 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
bottenyta (bredd)	0,93 m
bottenyta (djup)	2,34 m
Lutning trappa	60 grad
Antal svängbara hjul utan broms	2
Diameter för styrrullar	125 mm
vikt	46 kg
med plattformsräcke	ja
Steg utförande	steget
Knälist	ja
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa