

**Garant****Stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990420 1200
GTIN	4045197517883
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med upphängningslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

**Användningsdata:**

För grund- och påbyggnadshyllställ.

**Lackering:**

Signalblå RAL 5005 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	1200 mm
Djup	325 mm
Användningsområde	Pärmhyllställ
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.

Produktlag

Stolpramar