


Garant**Grundhyllställ för pärmar med 2 stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 1200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990400 1200
GTIN	4045197517784
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	3
För antal pärmar	30

Bredd	1000 mm
Hyllplan bredd	946 mm
Maximal fältlast	900 kg
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1000 mm
höjd	1200 mm
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Djup	325 mm
Antal profilram	2
Anslagslist	ja
Hyllplanets djup	325 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.
Produktslag	Pärmhyllställ

Tillbehör

SkiljeväggsatsFemdelad	990450
Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar	990430