



Safemaster S trappstege, vikbar, Antal steg inklusive plattform: 6



Beställningsdata

Ordernummer	966275 6
GTIN	4003866416769
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Kompakt plattformsstege med 80 mm djupa steg. Arbetsplattform (400 × 400 mm) med räcken på tre sidor och avläggsskål. Optimal stabilitet tack vare fast förbindning på båda sidorna.

Norm:

EN 131

Teknisk beskrivning

bottenyta (bredd)	0,71 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Handledare	2
Antal steg inklusive plattform	6
Norm	EN 131
plattformdjup	400 mm
Knälist	nej
plattformsbredd	400 mm

vikt	16,1 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
bottenyta (djup)	1,42 m
plattformshöjd utan räcken	1,58 m
Avläggsskål finns	ja
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege