

Garant**Grundhyllställ för pärmar med 2 stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 2000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 990400 2000 |
| GTIN | 4045197517791 |
| Artikelklass | 911 |

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|------|---------|
| höjd | 2000 mm |
| Djup | 325 mm |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyllplan bredd fritt mått | 900 mm |
| antal hyllor | 5 |
| Maximal fältlast | 900 kg |
| Antal profilram | 2 |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1000 mm |
| Anslagslist | ja |
| För antal pärmar | 50 |
| Bredd | 1000 mm |
| Hyllplan bredd | 946 mm |
| Hyllplanets djup | 325 mm |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg |
| Höjdställning i raster | 40 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Djup 325 mm. |
| Produktslag | Pärmhyllställ |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar | 990430 |
| SkiljeväggsatsFemdelad | 990450 |