

Garant**Stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 2400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990420 2400
GTIN	4045197517906
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För grund- och påbyggnadshyllställ.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

höjd	2400 mm
Djup	325 mm
Användningsområde	Pärmhyllställ
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.

Produktlag

Stolpramar