

Garant**Bänkskruvstycke, backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967000 100
GTIN	4045197693884
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
Öppningsriktning	öppnas bakåt
vikt	17 kg
spännvidd	145 mm
backbredd	100 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Reservbackar, par, räfflade backbredd 100 mm	967040 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackar, par, slipade backbredd 100 mm	967045 100
Vridplatta separat backbredd 100 mm	967020 100
Höjdjusterare för skruvstycke nr 967000 passar till skruvstycke storlek 100	967500 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100