


Garant**Grundhyllställ för pärmar med 2 stolpramar, Djup 325 mm., höjd: 2400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990400 2400
GTIN	4045197517807
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Hyllplan bredd	946 mm
Antal profilram	2

höjd	2400 mm
antal hyllor	6
Anslagslist	ja
Maximal fältlast	900 kg
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1000 mm
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Djup	325 mm
Bredd	1000 mm
För antal pärmar	60
Hyllplanets djup	325 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Höjdinställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.
Produktslag	Pärmhyllställ

Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar	990430
SkiljeväggsatsFemdelad	990450