


Garant**Påbyggnadsställ förpärmar med 1 stolpram, Djup 325 mm., höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990405 800
GTIN	4045197517814
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. **Hyllor** av förzinkad plåt, **med spår för isättning av skiljeväggar**, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Tvärbalkspar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

- För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot tippning om förhållandet mellan höjd och djup överstiger 5:1.
- Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bredd	975 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	975 mm

För antal pärmar	20
Maximal fältlast	900 kg
Hyllplan bredd	946 mm
Anslagslist	ja
antal hyllor	2
Djup	325 mm
höjd	800 mm
Antal profilram	1
Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
Hyllplanets djup	325 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Höjdinställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Djup 325 mm.
Produktslag	Pärmhyllställ

Tillbehör

Hyllplan, förzinkade med tvärbalkspar	990430
SkiljeväggsatsFemdelad	990450