


## Stålpanel, Typ: 1100/A



### Beställningsdata

Ordernummer	991390 1100/A
GTIN	2050001685841
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålpanel som passar alla stolptyper, placeras på stolparna. Greppar stolpen på framsidan och ligger därigenom säkert.

#### Specifikation:

För fackbredd 2700 mm krävs t.ex. 9 paneler (9×300 mm).

Material: förzinkade

Materialtjocklek: 1,25 mm

Panelhöjd: 40 mm

panelbredd: 300 mm

passar till hyllställ med djup: 1100 mm

lyftförmåga: 250 kg

### Teknisk beskrivning

panelbredd	300 mm
Panelhöjd	40 mm
Typ	1100/A
lyftförmåga	250 kg

paneltjocklek	1,25 mm
passar till hyllställ med djup	1100 mm
Materialtjocklek	1,25 mm
Användningsområde	Pallhyllställ
Material	förzinkade
Produktslag	Delar till pallhyllställ