

Spånplatta inklusive basanslag, Typ: 1100/50



Beställningsdata

Ordernummer	991428 1100/50
GTIN	4004514242082
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

38 mm tjock spånskiva **inklusive basanslag** för bärformågan 2762 kg. Skivorna avslutas i plan med balkarna.

OBS!:

Vid inexact styrning med lagermanöverenheten förblir plattan fixerad tack vare spånskivan som ligger jäms med stolparna i basanslaget.

Teknisk beskrivning

passar balkdjup	50 mm
Längd	2700 mm
lyftförmåga	2762 kg
Djup	975 mm
Tjocklek	38 mm
antal basanslag	4
passar till hyllställ med djup	1100 mm

Material	Spånskiva
Användningsområde	Pallhyllställ
Produktslag	Spånskiva