



Slitsplåtsax, Typ: 723031



Beställningsdata

Ordernummer	078102 723031
GTIN	4014586874661
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Slitsplåtsax.

- Spånfritt och rent snitt.
- Öppet skärhuvud för perfekt sikt över snittlinjen.
- QuickIN snabbväxlingssystem för snabbt skärbyte utan nyckel och injustering.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	350 W
Skärbredd	5 mm
tillverkarens beteckning	BSS 1.6 CE
vikt	1,4 kg
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm ²	0,8 mm
slaghast.	3800 min ⁻¹
minsta kurvradie	90 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
skärhastighet	6 - 10 m/min
kabellängd	5 m

maximal materialtjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Sax