



## Sladdlös, kompakt bandsåg, Typ: M18CBS125



### Beställningsdata

Ordernummer	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Lätt och kompakt, sladdlös FUEL™ bandsåg med POWERSTATE™ motor för mobilt arbete.

- Enkelt byte av sågband utan verktyg.
- Vibrationsfri gång för precisionssågning.
- QUICKSTOP motorbroms.
- Steglöst reglerbar bandhastighet
- Sågkapacitet 125×125 mm.
- Robust metallkonstruktion, metallkrokar.
- Lysdiodbelysning

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, 2 st Red litiumjonbatterier, bimetallsågblad och transportväska.

#### OBS!:

Du hittar lämpliga reservbatterier och tillbehör under nr 073816 och framåt samt 073809 och framåt.

Du hittar lämpliga sågband under nr 173480 och nr 173500.

förpackning: Transportväska

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ HB 18 V

Batterispänning: 18 V

batterikapacitet: 5 A·h

bandhastighet: 0 - 116 m/min

maximalt sågdjup 90°: 125 mm

sågband bredd: 13 mm

sågband längd: 1140 mm

## Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt sågdjup 90°	125 mm
Batterispänning	18 V
sågband bredd	13 mm
bandhastighet	0 - 116 m/min
tillverkarens beteckning	M18CBS125
sågband längd	1140 mm
vikt	7,3 kg
batterikapacitet	5 A·h
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V

## Tillbehör

Litiumjon system M18B5 Batterityp, batterispänning MB18 V	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Metallsågband 13×1138 Tänder per tum 6/10	173500 6/10
Metallsågband 13×1138 Tänder per tum 8/12	173480 8/12
Metallsågband 13×1138 Tänder per tum 10/14	173500 10/14
Metallsågband 13×1138 Tänder per tum 8/12	173500 8/12