



## Engångshandskar, sats Dermatril 740, Handskstorlek: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	094730 7
GTIN	4008198774075
Artikelklass	04Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Engångshandskar, sats, **i dispenser**. Kategori III. Puderfri.

Dermatril 740. Godkänd för kontakt med livsmedel. Latexfri. AQL 0,65 (EN 374-2). **Innehåll: 100 st**

Med uppruggade fingertoppar.

#### Norm:

EN 374; EN 455

### Teknisk beskrivning

Godstjocklek	0,11 mm
Handskstorlek	7
Permeationstid vid acetonitril 99 %	<10 min
Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	30-40 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	10-30 min

Permeationstid vid etanol 95 %	10-30 min
Permeationstid vid isopropanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid metanol 99 %	<10 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	240-480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	240-480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	10-30 min
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Engångshandske
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	latexfritt
EN 374	Typ B (KPT)
Kemikaliebeständighet	KPT
Material	Nitril
elektrostatisk egenskap	0,1 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hållarmaterial	Nitril
Tjocklek	0,11 mm
Längd	250 mm
Innehåll	100
Färg	blå
användningsområde	Precision
Standard/förordning	EN 374
AQL	0,65
Användningsdata	Engångs
Produktslag	Engångshandske

