



Kemikalieskyddshandske, par Ultranitril 492, Handskstorlek: 7



Beställningsdata

Ordernummer	094745 7
GTIN	3245424921273
Artikelklass	04P

Beskrivning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.

Ultranitril 492. Vätsketät nitrilhandske. Tillverkad med dubbla skikt för hög kemisk beständighet.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

EN 374:2016: Typ A (AJKOPT)

Teknisk beskrivning

Godstjocklek	0,45 mm
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	>480 min
latexfritt	ja
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min
Handskstorlek	7
Permeationstid vid metanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid isopropanol 99 %	>480 min

Permeationstid vid svavelsyra 96 %	60-120 min
silikonfri	ja
Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Fodermaterial	bomull-velour
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374:2016	Typ A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Material	PVC
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
Längd	320 mm
Tjocklek	0,38 mm
Färg	grön
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar