



## Kemikalieskyddshandske, par UltraNeo 382, Handskstorlek: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	094772 9
GTIN	3245423824292
Artikelklass	06D

### Beskrivning

#### Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.

UltraNeo 382. Stickad bomullshandske med neoprenbeläggning. Högsta bärkomfort och god termisk isolering med utmärkt kemikalieresistens. Halsäker profil för förbättrad greppsäkerhet.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.  
EN 374:2016: Typ A (ALMNST)

### Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	30-40 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min
Permeationstid vid etanol 95 %	240-480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	240-480 min
Godstjocklek	0,9 mm

Permeationstid vid svavelsyra 96 %	60-120 min
Permeationstid vid isopropanol 99 %	>480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	>480 min
Permeationstid vid metanol 99 %	120-240 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	30-40 min
Handskstorlek	9
Fodermaterial	stickad bomull
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Innehåll	72
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (ALMNST)
Kemikaliebeständighet	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Material	Neopren
Hållarmaterial	Bomull
AQL	1,5
Längd	360 mm
Tjocklek	0,9 mm
Färg	blå
Användningsdata	Flergångs
Beläggning	Neopren
Beläggningvariant	Full beläggning
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar

