

ASATEX**Finstickad vinterhandske, par, svart 3677V, Handskstorlek: 10**

Beställningsdata

Ordernummer	094811 10
GTIN	4029201140847
Artikelklass	09H

Beskrivning

Utförande:

3677V. Handske med **mycket varmt och behagligt akrylfoder**. Bästa möjliga greppsäkerhet vid väta genom HPT®-vinylbeläggning. Olje- och fettavvisande.

Norm:

3677V. Handske med **mycket varmt och behagligt akrylfoder**. Bästa möjliga greppsäkerhet vid väta genom HPT®-vinylbeläggning. Olje- och fettavvisande.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Färg: svart

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
DMF-fri	ja
Oljegyrep	God
Handskstorlek	10
Värmskydd	Saknas
EN 388 Slitstyrka	3
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
EN 388 Skärhållfasthet	2
EN 388 Rivhållfasthet	2
Fodermaterial	Akryl
Passform	Mycket god
Köldskydd	God
Fingertoppskänsla	Saknas
Material beläggning	PVC
Våtgrypp	God
Andningsförmåga	Saknas
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Hållarmaterial	Polyamid / akryl
Beläggning	HPT/vinyl
Beläggningsvariant	3/4 beläggning
Färg	svart

vikt	53 g
Produktslag	Köldskyddshandske