



Sladdlös rörkap, Typ: C12PC/0



Beställningsdata

Ordernummer	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen kompakt rörkap med rostfritt skärhuvud. **Automatisk anpassning** till rördiametern. **Snabb kapning**, t.ex. 15 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder. Total bredd 40 mm, minsta väggavstånd 40 mm. Levereras **exkl. batterier och laddare**. Rörkap för **kopparrör** Ø 12 – 28 mm.

OBS!:

Batterier finns från nr 073814.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	1,5 kg
tillverkarens beteckning	C12PC-0
varvtalsområde	0 - 500 min ⁻¹
anmärkning	5
maximal rör-Ø koppar	12 - 28 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0

Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Röravskärare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C