



Kemikalieskyddshandske, par UltraNitril 381, Handskstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	094755 11
GTIN	3245423814118
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

Kemikalieskyddshandske Stansolv AK22, med innerhandske av stickad bomull för högsta komfort. Nitril, EN 374, tjocklek 0,85 mm, **vätsketät, silikonfri, livsmedelsgodkänd enligt FDA**, ytterst god mekanisk beständighet. Längd 35,5 cm, CE 3121.

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Permeationstid vid isopropanol 99 %	>480 min
Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	120-240 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	<10 min
Permeationstid vid metanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid etanol 95 %	240-480 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	>480 min

Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	>480 min
Handskstorlek	11
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	60-120 min
Godstjocklek	0,85 mm
Fodermaterial	stickad bomull
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Innehåll	72
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet	JKLOPT
EN 388	3111A
EN 388:2003	3121
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Bomull
AQL	1,5
Längd	355 mm
Tjocklek	0,95 mm
Färg	grön
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
EN	EN 374
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar

