

**Ansell****Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® Solvex® 37-675, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094740 8
GTIN	10076490447288
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Återanvändbar nitrilhandske för säker hantering av aggressiva kemikalier. Rutmönstret ökar greppsäkerheten. Hammarslagprofilen hos Sol-Vex® minskar genom sin greppsäkra yta kassationen av känsliga delar på grund av skador och därmed de indirekta kostnaderna. Flockat bärmaterial.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid isopropanol 99 %	>480 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	<10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	>480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min

Godstjocklek	0,38 mm
Permeationstid vid metanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	30-40 min
Handskstorlek	8
Serie	AlphaTec®
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	12
Handskegenskap	Livsmedelcertifierad
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet	JKLOPT
EN 388	4101X
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	330 mm
Tjocklek	0,38 mm
Färg	grön
Användningsdata	Flegångs
vikt	35,5 g
Skärskyddsklass	X
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar

