



Slitsplåtsax, Typ: 723034



Beställningsdata

Ordernummer	078102 723034
GTIN	4014586874876
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Plåtsax.

- Bra kurvmanövrering med endast låg plåtdeformering.
- Bekväm och snabb för trimning och kapning.
- För ark upp till 800 N/mm² och rostfritt stål.
- Fyrdubbla vändklingor: Ren och gradfri skärning vid låga driftskostnader.

Teknisk beskrivning

maximal materialtjocklek stål 800 N/mm ²	1 mm
tillverkarens beteckning	BLS 1.6E
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
skärhastighet	5 - 8 m/min
minsta kurvradie	15 mm
effektförbrukning	350 W

slaghast.	4000 min ⁻¹
kabellängd	5 m
Skärbredd	0 mm
vikt	1,6 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Sax