



Kemikalieskyddshandske, par UltraNeo 450, Handskstorlek: 8



Beställningsdata

Ordernummer	094770 8
GTIN	3245424503189
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.

UltraNeo 450. Neoprenhandske med medelhögt kemikalieskydd. Bra greppsäkerhet tack vare halksäker profil kombinerad med smidighet och fingerfärdighet. Skyddar underarmen tack vare längre skaft.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
EN 374:2016: Typ A (ALMNST)

Teknisk beskrivning

Permeationstid vid aceton 99 %	10-30 min
Godstjocklek	0,75 mm
Permeationstid vid isopropanol 99 %	>480 min
Permeationstid vid metanol 99 %	120-240 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	>480 min

Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	240-480 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	10-30 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	30-40 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	120-240 min
Handskstorlek	8
Permeationstid vid etanol 95 %	240-480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min
Fodermaterial	naturlatex
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	50
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (ALMNST)
Kemikaliebeständighet	ALMNST
EN 388:2016	2121X
Material	Neopren, latex
Hållarmaterial	Neopren, latex
AQL	0,65
Längd	410 mm
Tjocklek	0,75 mm
Färg	svart
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar