

**uvex****Kemikalieskyddshandske, par uvex rubiflex S XG35B, Handskstorlek: 9**

## Beställningsdata

Ordernummer	094752 9
GTIN	4048612024850
Artikelklass	04W

## Beskrivning

### Utförande:

uvex rubiflex S XG35B. Lätt kemikaliehandske i trikåmaterial med innovativ uvex Xtra Grip Technology. Kombinerar skydd och bra handtag med enastående bärkomfort – tack vare bomullsfoder och flexibilitet. Hög resistens mot många kemikalier, med mycket hög beständighet mot fetter och mineraloljor.

Skyddshandskar i kategori III.

### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

Permeationstid vid acetonitril 99 %	<10 min
Våtgrepp	Mycket god
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	>480 min
Handskstorlek	9
Permeationstid vid svavelsyra 96 %	30-40 min

Permeationstid vid metanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	30-40 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	>480 min
Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	>480 min
Fodermaterial	Bomull
Serie	uvex rubiflex
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Innehåll	10
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKNOPT)
Kemikaliebeständighet	JKNOPT
EN 388	3121X
Material	Nitril
Hållarmaterial	Bomull
Längd	350 mm
Tjocklek	0,4 mm
Färg	svart / blå
Användningsdata	Flergångs
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Full beläggning
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar