



## Kemikalieskyddshandske, par Camatril 730, grön, Handskstorlek: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	094748 9
GTIN	4008198773092
Artikelklass	04Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.

**Camatril® 730.** Nitrilhandske med bomullsisolering och stor bandbredd av kemisk beständighet. God temperaturbeständighet och samtidigt hög fingerkänslighet. Absolut silikonfri och lackindifferent. Godkänd för livsmedelskontakt

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Permeationstid vid svavelsyra 96 %	60-120 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 %	>480 min
Permeationstid vid isopropanol 99 %	240-480 min
Permeationstid vid acetonitril 99 %	<10 min
Handskstorlek	9
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 %	60-120 min

Permeationstid vid aceton 99 %	<10 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 %	240-480 min
silikonfri	ja
Permeationstid vid cyklohexan 99 %	>480 min
Godstjocklek	0,4 mm
Permeationstid vid etanol 95 %	60-120 min
Permeationstid vid metanol 99 %	10-30 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 %	240-480 min
tillverkarens beteckning	Camatril 730
Serie	Camatril®
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	10
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	latexfritt
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (AJKLOT)
Kemikaliebeständighet	AJKLOT
EN 388	3001X
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	310 mm
Tjocklek	0,4 mm
Färg	grön
Användningsdata	Flergångs

Standard/förordning	EN 374
Produktlag	Kemikalieskyddshandskar