

**Garant****Spiralborr långt HSS N, obelagd, Ø DC h8: 16,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116700 16,5
GTIN	4045197034311
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

Spirallängden är jämfört med DIN 345 em borrhussningshöjd längre. På så sätt minskar inte det effektiva borrhjupet. Ytan är specialbehandlad för att ge bättre spånavgång.

Med urspetsning form A

**Fördel:**

**För borrar med borrhussningar** vid verktygs- och maskintillverkning och vid serietillverkning. Särskilt viktigt vid centreringsborrning på ojämna, lutande eller välvda ytor.

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Spännspårlängd $L_c$	159 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Nominell Ø $D_c$	16,5 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	257 mm
morsekona MK storlek	2
Norm	DIN 341

Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	134,3 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	16-30 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		