

Garant**Spiralborr extra långt HSS FS, obelagd, Ø DC h8: 17R1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116720 17R1
GTIN	4045197034908
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

hög rundgångsnoggrannhet

Parabelformade spiraler med stora spånutrymmen, stabila tack vare ökad kärntjocklek (utan kärnkona).

≤ 16 mm Ø: Nitrerade styrlister, blanka spår. Ytan specialbehandlad.

Stabil specialborr **för extremt djupa hål**. Upp till cirka 15×Ø i en operation.

Med urspetsning form A

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	220 mm
Nominell Ø D_c	17 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	355 mm
morsekona MK storlek	2
Norm	DIN 1870 R1
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	194,5 mm

Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	FS
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		