

Honeywell**Komfortskyddsglasögon Adaptec™, Storlek: SLIM****Beställningsdata**

Ordernummer	096340 SLIM
GTIN	883940301204
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Bekväma skyddsglasögon med **näsbrygga som är inställbar på höjden och bredden** samt justerbar lutningsvinkel för högsta komfort. Skalmspänningen kan även ställas in efter personliga önskemål och arbetsförhållandena. Levereras i **två olika bredder** för optimal passform. Den nya HydroShield™-beläggningen ger **enastående anti-im**-egenskaper samt **reptålighet**.

Norm:

EN 166; EN 170

Ramegenskap: Justerbara näskuddar

Glasbeläggning: beläggingsfri

Glasbeläggning: Rephållfast

UV-skydd: Standard

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasögonstorlek	SLIM
Glasmaterial	polykarbonat
Glasbeläggning	beläggingsfri
Glasbeläggning	Rephållfast
Skivmärkning	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-skydd	Standard

Serie	Adaptec™
Rammärkning	EN 166 FT
Ramegenskap	Inställbar bygellängd
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Ramegenskap	Inställbar bygellutning
Ramegenskap	Justerbara näskuddar
Produktslag	Skyddsglasögon