

**Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, Ø DC h8: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114000 13
GTIN	4045197009524
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

**Rullvalsad**, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.

Dimensioner enligt DIN 338.

Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handbormaskiner). Prisvärt utförande.

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	101 mm
Antal skär Z	2
Nominell Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	13 mm
totallängd L	151 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	81,5 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		