



Nibblare, Typ: 723241



Beställningsdata

Ordernummer	078111 723241
GTIN	4014586870069
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.**
- **QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.**
- **Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.**
- **Optimal hanterbarhet även vid besvärliga arbeten tack vare det slanka utförandet.**
- **Perfekt lämpad för trapetsplåt upp till 1,3 mm tjocklek och upp till 85 mm vågdjup.**

Flexibel, mycket lätthanterlig nibblare för tunn plåt, trapetsplåt, korrugerad plåt och profiler.

OBS!:

Passande ackumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive startset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

Teknisk beskrivning

maximal materialtjocklek stål 800 N/mm ²	0,6 mm
tillverkarens beteckning	BLK 1.3TE
Skärbredd	4 mm
effektförbrukning	350 W
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm ²	1,3 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
skärhastighet	2,3 m/min
vikt	1,8 kg

minsta kurvradie	30 mm
slaghast.	1800 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Nibblare