

**Garant****Spiralborr extra långt HSS N, obelagd, Ø DC h8: 13,5R2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116760 13,5R2
GTIN	4045197035325
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

hög rundgångsnoggrannhet Kärna och kärnkona är normala.

Ytan specialbehandlad.

För djupt liggande borrhål. Vid borrar av djupa hål krävs flera spånbreakningar och tillräcklig kylning.

Prisvärt utförande med normalspiral.

Med urspetsning form A

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	275 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	13,5 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	410 mm
morsekona MK storlek	1
Norm	DIN 1870 R2
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	254,8 mm

Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	16-30 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		