

**Garant****Spiralborr extra långt HSS N, obelagd, Ø DC h8: 17R1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116760 17R1
GTIN	4045197035424
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

hög rundgångsnoggrannhet Kärna och kärnkona är normala.

Ytan specialbehandlad.

För djupt liggande borrhål. Vid borrar av djupa hål krävs flera spånbreakningar och tillräcklig kylning.

Prisvärt utförande med normalspiral.

Med urspetsning form A

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	230 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	355 mm
morsekona MK storlek	2
Norm	DIN 1870 R1
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	204,5 mm

Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	16-30 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		