

Garant
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, Ø DC h8: 2,2mm

Beställningsdata

Ordernummer	114500 2,2
GTIN	4045197019677
Artikelklass	11B

Beskrivning
Utförande:
Förstärkt kärnkona.

Med urspetsning form C

Rekommendation:
Största borrhjup:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$
Teknisk beskrivning

Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L _c	27 mm
Nominell Ø D _c	2,2 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D _s	2,2 mm
totallängd L	53 mm
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	23,7 mm
Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	HSS E
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		