

**Hörsekskyddsproppset E-A-R™ CLASSIC™ II, Typ: 250****Beställningsdata**

Ordernummer	097310 250
GTIN	4046719348176
Artikelklass	04M

Beskrivning**Utförande:**

E-A-R™ CLASSIC™ II. Den svårantändliga polyuretanskumplasten ger genom sin långsamma återgång och reaktion på kroppsvärme en optimal anpassning till hörselgången och säkerställer därmed en tillförlitlig ljudisolering. Den **strukturerade ytan** och fuktbeständigheten förhindrar att öronproppen glider i örongången. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB). Utlämningskartong med 50 återförslutningsbara **fickförpackningar med vardera 5 par som veckobehov.**

Material öronproppar: Polyuretan

Innehåll: 250 par

förpackning: lösa

Teknisk beskrivning

förpackning	lösa
Innehåll	250 par
SNR-värde (dämpvärde)	28 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan

Produktslag

Engångshörselskyddspropp

Tillbehör

Hörselskyddsautomater Typ 500

097530 500

Bullerindikator NI100

097305

Hörselskyddsautomat set One-Touch™ Pro

097515