

Garant**Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, Ø DC h8: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114500 2,5
GTIN	4045197019707
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:****Förstärkt kärnkona.**

Med urspetsning form C

Rekommendation:**Största borrhjup:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	30 mm
Nominell $\varnothing D_c$	2,5 mm
Matning f i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/v
Tolerans nom.- \varnothing	h8
Skaftdiameter D_s	2,5 mm
totallängd L	57 mm
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	26,3 mm
Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	HSS E
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		