

**Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N, obelagd, Ø DC h8: 8,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114020 8,6
GTIN	4045197010292
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

**Rullvalsat**, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.

Dimensioner enligt DIN 338.

Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrhning och noggrann centrerung för den kommande borrhningen. **Precisionsvalsade spånutrymmen.**

**Rekommendation:****Största borrhdjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Strl 14-20: Skaft-Ø 13 mm med 3 anläggningsytor.

**Teknisk beskrivning**

Spännspårlängd $L_c$	81 mm
Matning $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/v
Antal skär $Z$	2
Nominell Ø $D_c$	8,6 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter $D_s$	8,6 mm
totallängd $L$	125 mm
Rekommenderat maximalt borrhdjup $L_2$	68,1 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		