

HOLEX**Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N, obelagd, Ø DC h8: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114020 15
GTIN	4045197010575
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:****Rullvalsat**, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.

Dimensioner enligt DIN 338.

Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrhning och noggrann centrering för den kommande borrhningen. **Precisionsvalsade spånutrymmen.****Rekommendation:****Största borrhjup:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **OBS!:**

Strl 14-20: Skaft-Ø 13 mm med 3 anläggningsytor.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	15 mm
Spännspårlängd L _c	114 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,16 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D _s	13 mm
totallängd L	169 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	91,5 mm
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Cylindriskt skaft

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		