

Garant**Konisk plåtborr HSS 180°, ånganlöpt, För skruvar: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	117280 M3
GTIN	4045197036285
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Borr- och försänkingssteg båda med egna spånspar och styrfaser. På så sätt bibehålls stegborrens profil även vid flera efterslipningar.

Användningsdata:

För genomgående skruvhål enligt DIN-ISO 273 och försänkningar för skruvhuvuden form H, J och K, utförande medel enligt DIN 74 blad 2.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	63 mm
Steghöjd L_1 1. 180°	9 mm
$\varnothing D_2$ 2. h8	6,5 mm
$\varnothing D_1$ 1. h9	3,4 mm
För skruvar	M3
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/v
Skaftdiameter D_s	6,5 mm
totallängd L	101 mm
Beläggning	ånganlöpt
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 8376

Tolerans nom.-Ø	h9
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	20-30 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h8
Försänkingsstegvinkel	180 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h8
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		