

Garant**Koniskt precisionsplåtborr HSS, Skär-Ø DC: 46-60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118020 46-60
GTIN	4045197036483
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Med skarp borrarpspets, ingen förborring nödvändig. Koniskt stigande skäreppgar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.

Stålplåt 0,1–2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1–1 mm, järnfria metaller: 0,1–5 mm, plast upp till 10 mm.

Teknisk beskrivning

totallängd	96 mm
Skär-Ø D _c	46 - 60 mm
Skaft-Ø	13 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		